



Kondensatoren in der Kapsel
 Rillenkugellager 32.04.01.060H 6207 DDU C3 + Kùhlscheibe
 Die Kùhlfahnen am Rotor nicht abdrehen
 Gummipuffer verwenden Ø50x50
 Seewasser Ein mit Schlauch durch die Kapsel (wie bei P8, P10+P12)
 12V Version mit kleinem Dymano, keine große Lichmaschine

Fischer Panda [®]		Maßstab:	Gewicht:	kg
		Material:	3D-Nr: FP1-038517	
Fischer Panda GmbH Otto-Hahn-Str. 40 D-33104 Paderborn Tel.: 05254/9202-0 Fax (05254) 9202-550 info@fischerpanda.de www.fischerpanda.de		Art.-Nr.: 01.01.01.154P	Vers.:	
		P15000 PMS 230-50-1 G3 xControl		
		Datum	Name	
		Bearbeiter	12.02.2015	jschaefers
		letzte Freigabe		
		erste Freigabe:		
		Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	PrL:
		Zeichnungs Nr. FP1-038518		Version
				Blatt 1 / 1 A3
		Ersatz für		Ersetzt durch